

品番：EA944HA-22

品名：100x300mm 補修テープ (ファイバーガラス/15分固着)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 4,160円(税抜) / 4,576円(税込) | | |
| カタログ価格 | 4,160円(税抜) / 4,576円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2025/05/12 23:48現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 |
| カタログページ | 1497ページ | | |



あらゆる素材に対応
貼り付けるタイプの補修材

仕様

| | | | |
|------|----------------------|--------|--------------------------------------|
| メーカー | ユニテック (UNITEC) | 型番 | PA1030 |
| 商品名 | パワーパッチ | キット内容 | ファイバーガラステープ、ゴム手袋(1双) |
| サイズ | 100×300mm | 厚み | 1mm |
| 材質 | ファイバーガラス | 用途 | 穴やひび割れの補修、タンク・配管・平面・曲部あらゆる箇所の補修に |
| 色 | 半透明 | 硬化時間 | 見掛け硬化5～8分 約15分で硬化 |
| 耐圧 | 10kg/cm ² | 使用温度範囲 | -17～170℃ |
| 硬度 | ショワ- D79 | 耐薬品性 | ガソリン・酢酸(20%)・油圧油・塩酸(20%)・灯油トルエン・海水など |

貼り付けるタイプの補修材

タンク・配管・平面・曲部あらゆる箇所の補修に。

テープと硬化剤を混ぜ合わせ補修箇所に貼り付ければ約15分で固着

破損などの応急処置だけでなく、長期的に効果は持続されます

厚手の手袋着用の上、ゴム手袋で二重着用下さい。

補修時温度が上がるため(40～70℃)火傷注意

ファイバーグラステープにエポキシ樹脂が施されており、すべての金属、PVC等あらゆる素材に対応

※作業時使用する厚手の手袋は付属していません。ご準備ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.