

品番 : EA944HC-4

品名 : 38mmx6m/-54~260°C 自己融着テープ



販売価格	11,200円(税抜)／12,320円(税込)		
カタログ価格	11,200円(税抜)／12,320円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2025/12/14 15:07現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1497ページ		



噴出し漏水もピタッと融着スピード補修!

### 仕様

メーカー	ユニテック(UNITEC)	型番	SRG-38
商品名	アーロンテープ・グレー	幅	38mm
長さ	6m	厚さ	1mm
材質	シリコンラバー	用途	配管やホースの漏れやにじみ、ピンホールなどの破損部や隙間補修に
適用径	100A以下	耐熱温度	-54~260°C
引張強度	9.9MPa	伸び率	473%
絶縁性	20.6kV/mm	耐圧力	圧力に応じて重ね巻き(約10kg/cm <sup>2</sup> )
入数	1巻		

噴出し漏水もピタッと融着スピード補修!

配管やホースの漏れ、にじみ、ピンホールなどの破損部や隙間に密着

強く引っぱりながら巻き付けると、テープ同士が自己融着し、配管やホースの漏れ、にじみ、ピンホールなどの破損部や隙間に密着。

圧力が掛かった状態でも簡単に補修できます。

蒸気配管、飲料水配管も補修可能

JIS K6353(水道用ゴム)承認

食品衛生法第370号、第201号承認

米軍規格適合品(MIL-I-46852C)

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.