

品番：EA944KD-24

品名：50x10mmx2m 隙間埋めテープ



販売価格	1,730円(税抜) / 1,903円(税込)		
カタログ価格	1,730円(税抜) / 1,903円(税込)		
在庫数	最新在庫: 25 (2026/05/03 21:49現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1449ページ		



品名	規格	在庫
EA944KD-24	50x10mmx2m	25



品名	規格	在庫
EA944KD-24	50x10mmx2m	25

仕様

メーカー	日東電工	型番	No.686
商品名	エプトシーラー	幅	50mm
長さ	2m	厚さ	10mm
材質	基材:EPDM発泡体 粘着剤:アクリル系	用途	自動車、家電、住宅建材などの各種 シール用
粘着力	4.1N/10mm	色	黒

低VOCタイプ

粘着式

耐久性、耐候性、耐寒、耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性(酸、アルカリ)に優れています。

あらゆるすき間を埋め、熱、水、音、振動をシャットアウトする高性能シール材です。

圧縮時の応力が小さいため、目地充填後に構造物を変形させることはありません。

比重0.13と軽く、また発泡体どうしは融着しません。

柔軟な素材のため、圧縮して使用するのも容易です。

優れた発泡技術により、低密度で柔軟な発泡体をご提供します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.