

品番：EA944KD-329

品名：7x 10mmx 6m 戸あたりクッションテープ (V型/茶)



|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 2,050円(税抜)／2,255円(税込)         |      |   |
| カタログ価格  | 2,050円(税抜)／2,255円(税込)         |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 43 (2025/07/03 16:14現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 巻 |
| カタログページ | 1500ページ                       |      |   |



反発力のあるV型だから浴室ドアなどのわずかなすきまにもピッタリフィット

仕様

|                           |                             |       |                          |
|---------------------------|-----------------------------|-------|--------------------------|
| メーカー                      | ニトムズ                        | 型番    | G0104                    |
| 幅(mm)                     | 10                          | 長さ(m) | 6                        |
| 厚さ(mm)                    | 7                           | 材質    | 基材:EPDM<br>粘着剤:ゴム系・アクリル系 |
| 用途                        | すき間風の防止、吊り戸棚や浴室ドアの戸あたり音の軽減に | 形状    | V型                       |
| 色                         | 茶                           | 対応すきま | 2.5～5mm                  |
| 使用温度範囲                    | 60℃未満                       | 入数    | 1巻                       |
| 屋内用(吊り戸棚・浴室ドア用)           |                             |       |                          |
| 吊り戸棚や浴室ドアなどの強い開閉に対応するV型構造 |                             |       |                          |
| 耐久性・耐候性に優れた国産EPDMを使用      |                             |       |                          |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.