




品番：EA944KD-8

品名：50x20mmx6m 気密スポンジ(シャッター用)



販売価格	11,300円(税抜) / 12,430円(税込)		
カタログ価格	11,300円(税抜) / 12,430円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/11 02:11現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1449ページ		



シャッターと地面のすき間を塞いで雨やすき間風、ゴミ等をシャットアウト

仕様

幅	50mm	長さ	6m
厚さ	20mm	材質	基材:EPDM 粘着剤:アクリル系
用途	シャッターと地面のすき間に	粘着力	7N/10mm

粘着付

シャッター下端に取り付け、すき間をふさいで雨やゴミをシャットアウトします。

豪雨時の冠水被害などを軽減します。

耐候性、耐熱性に優れた表面皮膜タイプのEPDMスポンジを使用し、シャッターの開閉に適した硬度となっております。

粘着テープ付なので、シャッターに貼るだけの簡単施工です。

駐車場や倉庫、店舗などのシャッターと地面のすき間を塞ぎ、大雨の雨水などの浸入を防ぐと共に気密性を高めるので、省エネにも配慮したクッションスポンジです。

屋内外用

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

