

品番 : EA944MA-5G

品名 : 25mmx3.0m 片面マジックストラップ(OD色)



販売価格	1,500円(税抜) / 1,650円(税込)		
カタログ価格	1,500円(税抜) / 1,650円(税込)		
在庫数	最新在庫: 143 (2025/12/16 05:15現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1775ページ 2613ページ		



仕様

サイズ	25(W) mm×3(L)m	カラー	OD
材質	ポリエステル	重量	51g
樹脂アジャスター付(5個)			
お好きな長さに切ってお使い下さい。			
アジャスターとの併用でストラップ単体より強固に結束できます。			
ループとフックが同じ面にある為、合わせて抑えるだけで、しっかりと止まります。			
やわらかいループ糸が表面に出ているので、手ざわりがソフトで他素材をいためにくくなっています。			
完全に固定できるベルトではありません。安全確認を行ってご使用下さい。 耐重量の目安15kg/本、10cm以上は面ファスナーを重ね合わせて下さい。 80°C以上の高温、日光に長時間当てたままの状態で放置しないで下さい。 塩水につけた場合は、真水で洗って下さい。 途中継ぎ目がはいることがあります。ご了承下さい。 (継ぎ目が入っても使用上問題ございません。)			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.