


品番：EA944MF-265

品名：40mmx25m 強弱・両面テープ(カーペット用)



販売価格	2,710円(税抜)／2,981円(税込)		
カタログ価格	2,710円(税抜)／2,981円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2025/12/15 10:31現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1491ページ		



●カーペット側
(強粘着・弱粘着)

貼るもの	向き	向き
カーペット・マット(弱粘着)	○	縦向き
マット・ジョイントマット(弱粘着)	○	向きなし
タイルカーペット(弱粘着)	○	タイル向き
タイルフロア(強粘着)	×	向きなし
塩ビ床(強粘着)	×	向きなし
木質フロア材(強粘着)	×	向きなし

●床面側
(強粘着・弱粘着)

貼るもの	向き	向き
カーペット・マット(強粘着)	○	縦向き
マット・ジョイントマット(強粘着)	○	向きなし
タイルカーペット(強粘着)	○	タイル向き
タイルフロア(強粘着)	×	向きなし
塩ビ床(強粘着)	×	向きなし
木質フロア材(強粘着)	×	向きなし

粘着力・引張強度

【粘着力】
テープを被覆体(塩ビ・タイル・カーペット等)に貼った状態で、引っ張り力(引張強度)を測定します。引っ張り力(引張強度)が大きいほど、粘着力が強いことを示します。

【引張強度】
テープを被覆体(塩ビ・タイル・カーペット等)に貼った状態で、引っ張り力(引張強度)を測定します。引っ張り力(引張強度)が大きいほど、引張強度が高いことを示します。

Pタイルや塩ビ床・木質フロア材などに使えます

仕様

メーカー	ニトムズ	型番	J0280
幅(mm)	40	長さ(m)	25
厚さ(mm)	0.29	材質	基材:ポリエチレンクロス 粘着剤:ゴム系(白色/カーペット面)、 アクリル系(青色/床面)
用途	ニードルパンチ・カーペット・マットの固定に	内芯径	76mm(3")
テープ色	青		

カーペットをしっかりと固定し、のり残りもしにくい。

Pタイルや塩ビ床、木質フロアにも使えます。

はさみ不要、手でカンタンにまっすぐ切れます。

使用上の注意

- ・このテープは、強粘着・弱粘着と異なる粘着設計となっています。
- ・強粘着面側は、塩ビ素材には使用できません。
- ・敷くもの(カーペット・タイルカーペット・マット・ジョイントマットなど)の裏地を必ず確認してください。
- ・すべり止め加工などで塩ビが使用されていますとテープは使用できません。

屋内用

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.