

品番：EA944MG-225

品名：25mm 極うす両面テープ



販売価格	490円(税抜) / 539円(税込)		
カタログ価格	490円(税抜) / 539円(税込)		
在庫数	最新在庫: 39 (2026/04/12 04:14現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1438ページ		



F☆☆☆☆とは
建築基準法により認められたホルムアルデヒド
の放出量です。
ホルムアルデヒドの放出が少なくなります。
ホルムアルデヒドの放出が少ない為、使用箇所が広が
ります。

仕様

メーカー	コニシ	型番	#04773
商品名	極うすテープ	幅	25mm
長さ	20m	厚み	0.09mm
テープ色	半透明	粘着力	11.2N/10mm
剪断粘着力	87N/100mm ²	内芯径	76mm(3")
材質	基材:不織布 粘着材:アクリル樹脂系	重量	116g

厚さ0.09mmの極薄両面テープ

木材、金属、プラスチック、皮革などの接着に

屋内用

手で簡単に切れます。

低VOC、初期接着性、低温接着性に優れています。

家具の縁貼り、銘板の固定に

F★★★★相当品(ホルムアルデヒド、トルエン、キシレンを使用していない)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.