

品番：EA944MG-26

品名：10mmx20m 両面テープ(住建補助材固定)



販売価格	365円(税抜) / 402円(税込)		
カタログ価格	365円(税抜) / 402円(税込)		
在庫数	最新在庫: 18 (2026/03/26 16:10現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1440ページ		



品名	EA944MG-26
品番	EA944MG-26
メーカー	日東電工
幅	10mm
長さ	20m
厚さ	0.25mm
材質	基材:不織布 粘着剤:アクリル系
用途	内装建具補助材、金属銘板、プラスチック表示板の固定に
テープ色	半透明
粘着力	8.25N/10mm

品名	EA944MG-26
品番	EA944MG-26
メーカー	日東電工
幅	10mm
長さ	20m
厚さ	0.25mm
材質	基材:不織布 粘着剤:アクリル系
用途	内装建具補助材、金属銘板、プラスチック表示板の固定に
テープ色	半透明
粘着力	8.25N/10mm



保持力、段差吸収性に優れる環境対応の低VOC両面テープ

仕様

メーカー	日東電工	型番	No.515
幅	10mm	長さ	20m
厚さ	0.25mm	材質	基材:不織布 粘着剤:アクリル系
用途	内装建具補助材、金属銘板、プラスチック表示板の固定に	内芯径	76mm(3")
テープ色	半透明	粘着力	8.25N/10mm

厚手タイプのため、凸凹や段差のある材料の固定などに最適です。

有機溶剤(トルエン、キシレン、酢酸エチルなど)を使用しておりません。

VOC放散量を少なくした両面接着テープ

厚生労働省VOC13物質の放散量の指針値をクリアしています。

不織布基材でテープ厚さが0.25mmと厚いため、被着体へのなじみ、追従性が特に良好です。

金属、プラスチック、木質材料の接着に優れています。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.