

品番：EA944MG-3

品名：20mmx 8m 超強力・両面テープ(耐熱型)



販売価格	1,930円(税抜) / 2,123円(税込)		
カタログ価格	1,930円(税抜) / 2,123円(税込)		
在庫数	最新在庫: 11 (2026/04/01 15:49現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1439ページ		



接着剤の目安 (20x25)	
ステンレス鋼 / ステンレス鋼	70kg
アルミ板 / アルミ板	54kg
木 / プラスチック / 木 / プラスチック	61kg

※ 同社試験機による。  
（試験条件あり）  
※ 粘着剤の厚さや被着体の材質・形状により、  
粘着力は変動する可能性があります。



### 仕様

メーカー	コニシ	型番	#66279D
商品名	WF702	サイズ	20mm×8m
厚さ	0.45mm	テープ色	白
粘着力	18N/10mm	剪断粘着力	151N/100m <sup>2</sup>
内芯径	76mm(3")	使用温度	-20~110℃
材質	基材:発泡ポリマー 粘着剤:アクリル系	重量	144g

屋内外用

0.45mm厚の薄型・耐熱タイプ

優れた初期接着強さを有します。

金属、硬質プラスチック、ガラス、木材に対して優れた接着強さを有します。

耐寒性、耐熱性、耐候性に優れています。

被着体の動きに対して優れた追従性を有します。

JIS規格Z1541 2種適合

【主な使用用途】  
各種内装材の取付

看板・ドアなどの裏面への補強材の取付  
看板・表示板などの作成および取付  
機器部品・部材の取付に

〈※使用できない素材・場所〉

シリコン樹脂、フッ素樹脂、軟質塩化ビニル、熱源に近い場所、常に水のかかる場所、  
反りやすい面、凹凸面（ブロック・モルタル）、粗面（砂壁・壁クロス）、  
はがれやすい塗装面、電気絶縁用、貴金属や高価格品、接着用以外

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.