

品番：EA944MG-4

品名：20mmx10m 超強力・両面テープ(一般用)



販売価格	1,930円(税抜) / 2,123円(税込)		
カタログ価格	1,930円(税抜) / 2,123円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/16 00:09現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1439ページ		



超強力両面テープ 5cm (20×2.0)	
ステンレス鋼/ステンレス鋼	53kg
アクリル系/アクリル系	53kg
ステンレス鋼/ステンレス鋼	48kg



仕様

メーカー	コニシ	型番	#66259D
商品名	WF102	サイズ	20mm×10m
厚さ	0.75mm	テープ色	白
粘着力	22.7N/10mm	剪断粘着力	122N/100m ²
内芯径	76mm(3")	使用温度	-20~80℃
材質	基材:発泡ポリエチレンフォーム 粘着剤:アクリル系		

屋内外用

金属、硬質プラスチック、ガラス、木材に対して優れた接着強さを有します。

耐寒性、耐熱性、耐候性に優れています。

被着体の動きに対して優れた追従性を有します。

JIS規格Z1541 3種適合

【主な使用用途】

各種内装材の取付

看板・ドアなどの裏面への補強材の取付

看板・表示板などの作成および取付

機器部品・部材の取付に

〈※使用できない素材・場所〉

シリコーン樹脂、フッ素樹脂、軟質塩化ビニル、熱源に近い場所、常に水のかかる場所、
反りやすい面、凹凸面（ブロック・モルタル）、粗面（砂壁・壁クロス）、
はがれやすい塗装面、電気絶縁用、貴金属や高価格品、接着用以外

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.