

品番：EA944MG-47

品名：20mmx20m 両面テープ(0.085mm/シリコンゴム用)



販売価格	4,560円(税抜) / 5,016円(税込)		
カタログ価格	4,560円(税抜) / 5,016円(税込)		
在庫数	最新在庫: 18 (2026/03/30 05:54現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1441ページ		



品名	EA944MG-47
規格	20mmx20m
厚さ	0.085mm
材質	基材:ポリエステル 粘着剤:シリコン系+アクリル系
用途	シリコン系材料の部品固定に
テープ色	透明
粘着力	シリコン系:5.0N/10mm アクリル系:5.7N/10mm



仕様

メーカー	日東電工	型番	No.5302A
幅	20mm	長さ	20m
厚さ	0.085mm	材質	基材:ポリエステル 粘着剤:シリコン系+アクリル系
用途	シリコン系材料の部品固定に	内芯径	76mm(3")
テープ色	透明	粘着力	シリコン系:5.0N/10mm アクリル系:5.7N/10mm

接着しにくいシリコンゴムの接着が可能

ポリエステルフィルムの片面にシリコン系粘着剤、片面にアクリル系粘着剤を塗布した両面テープ

1面にシリコン系粘着剤を塗布しており、シリコンゴム材料によく接着します。

2面にアクリル系粘着剤を塗布しており、金属板や各種プラスチック材料によく接着します。

ダブル剥離ライナーの構成により、打抜き加工性に優れています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.