


品番：EA944MG-5

品名：20mmx10m 超強力・両面テープ(プラスチック用)



販売価格	1,930円(税抜) / 2,123円(税込)		
カタログ価格	1,930円(税抜) / 2,123円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/04/02 18:38現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1437ページ		



仕様

メーカー	コニシ	型番	#66249D
商品名	WF172	サイズ	20mm×10m
厚さ	0.75mm	テープ色	白
粘着力	22.8N/10mm	剪断粘着力	87N/100m ²
内芯径	76mm(3")	使用温度	-20~80℃
材質	基材:発泡ポリマー 粘着剤:特殊ゴム系		

屋内・屋外用

ポリエチレン、ポリプロピレン、硬質プラスチック、金属、ガラス、木材に強力接着

耐寒性、耐熱性に優れています。

被着体の動きに対して優れた追従性を有します。

【主な使用用途】

各種内装材の取付

看板・表示板などの作成および取付

機器部品・部材の取付に

〈※使用できない素材・場所〉

シリコン樹脂、フッ素樹脂、軟質塩化ビニル、熱源に近い場所、常に水のかかる場所、

反りやすい面、凹凸面(ブロック・モルタル)、粗面(砂壁・壁クロス)、

はがれやすい塗装面、電気絶縁用、貴金属や高価格品、接着用以外

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.