

品番：EA944MG-62

品名：20mmx10m 両面テープ(1.2mm/ﾎｰﾙ用)



販売価格	1,210円(税抜)／1,331円(税込)		
カタログ価格	1,210円(税抜)／1,331円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/06 03:03現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ			



被着体への密着性と保持力に優れる特殊発泡体基材両面テープ

仕様

メーカー	日東電工	型番	No.575
幅	20mm	長さ	10m
厚さ	1.2mm	材質	基材:発泡ポリオレフィン 粘着剤:ゴム系
用途	家庭用各種フック類の固定、小型成型 部品のフック取付、小型電気部品の取 付、各種銘板、モールの固定に	内芯径	76mm(3")
テープ色	白	粘着力	11.35N/10mm

柔軟性に富んだ特殊なフォームを基材とし、その両面に強接着タイプの感圧性先着剤を塗布した両面接着テープです。
保持用途に優れた効果を発揮します。
基材に発泡体を使用しているので被着体への密着性が良好です。
家庭用各種フック類の固定、小型成型部品のフック取付に実績があります。
基材に発泡体を使用しているので、優れた保持能力を発揮します。

代替品

品番	EA944MG-62A
----	-------------



コメント 変更点:材質、用途など

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.