

品番：EA944MH-31



品名：25mmx30m ガラス断熱テープ(1.6mm)



販売価格	6,330円(税抜) / 6,963円(税込)		
カタログ価格	6,330円(税抜) / 6,963円(税込)		
在庫数	最新在庫: 19 (2026/04/02 14:42現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1452ページ		



仕様



品名	規格	単位	在庫
EA944MH-31	25mmx30m	巻	19

幅	25mm	長さ	30m
厚み	1.6mm	材質	Eガラス
用途	保温、保冷工事用断熱フトン、保温材の外被用、焼鈍・溶接の火花よけ、断熱カーテン、ゴム引パッキンの補強用芯材及び外被用、各種パッキンの芯材	耐熱温度	300℃(使用環境による)

特殊嵩高加工(バルキー)をしているため、断熱性に優れています。

用途に応じて、焼成、アルミ箔貼り、各種コーティング加工が可能です。

ガラス繊維は物理的、熱的、化学的、電氣的に安定した無機質繊維です。

最もベーシックな素材なので汎用性が高く、さらにリーズナブルであることから産業分野に問わず幅広い用途に利用されています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.