

品番 : EA944MK-121

品名 : 50mmx10m 防食テープ(高温用/八°トロラタム系)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 3,790円(税抜) / 4,169円(税込) | | |
| カタログ価格 | 3,790円(税抜) / 4,169円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 6 (2025/12/15 03:18現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 |
| カタログページ | 1497ページ | | |



異形部の防錆・防食

どんな形状にも密着するペトロラタム系防食テープ

仕様

| | | | |
|--------|---------------------|-------|-----------------------|
| メーカー | 日東電工 | 型番 | No.59HT |
| 幅(mm) | 50 | 長さ(m) | 10 |
| 厚さ(mm) | 1.1 | 材質 | 基材:不織布 粘着剤:ペトロラタム系 |
| 用途 | 高温配管、機器、タンク類の防錆・防食用 | 伸び | 15.0% |
| 吸水率 | 0.1% | 粘着力 | 24N/10mm |
| 引張強度 | 31.2N/10mm | 体積抵抗率 | 10^14Ωcm |
| 耐熱流下温度 | +90°C | 入数 | 1巻 |

高温配管、機器、タンク類の防錆・防食用

すぐれた防錆・防食効果を発揮

金属表面から水分と空気を遮断します。

防錆・防食用ペトロラタムが赤錆を黒錆に変えて安定させます。

耐薬品性にすぐれているため、酸、アルカリ、バクテリアによる腐食を防ぎます。

密着力の良いペトロラタムが、蒸発や硬化することなく、常に粘着性をもって防錆・防食層を形成します。

施工が簡単

特別な熟練が必要ありません。

どんな複雑な形状にもピッタリ密着します。

加熱を必要としません。巻き付けてなでつけるだけで防食層をつくることができます。

作業時間が短縮されます。

※防食テープ単体ではなく、補助材料である下塗り材(EA944MK-1A)、充填材(EA944MK-2)、埋設用保護材(EA944MK-131)との併用をおすすめします。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.