



品番：EA944ML-106

品名：100mmx25m ゴムマット固定用テープ



販売価格	2,180円(税抜) / 2,398円(税込)		
カタログ価格	2,180円(税抜) / 2,398円(税込)		
在庫数	最新在庫: 38 (2025/05/04 15:27現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1486ページ		



仕様

メーカー	ダイヤテックス	型番	GT-10-BK-100×25
幅	100mm	厚さ	0.17mm
長さ	25m	引張強度	60N/10mm
色	黒	材質	基材:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル系
用途	歩行路の養生、路面や床の保護等	粘着力	4.4N/10mm
SUS板保持力	0.2mm	重量(g)	440

ゴムマットの固定に特化した粘着テープ

ゴムマットをしっかり固定し、剥がす時の糊残りが少ない

テープ基材が丈夫で、撤去時に切れにくく剥がしやすい

布テープより薄いので、重ね貼りによる段差が少なく、歩行者の躓きを軽減

駅のホーム乗り場、工事現場、イベント会場、立体駐車場、スポーツジム等に

屋内外使用可能

手切れ性があり作業性良好

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.