

品番：EA944MT-51

品名：30mmx2.0m [透明]強力補修テープ(屋外用)



販売価格	680円(税抜) / 748円(税込)		
カタログ価格	680円(税抜) / 748円(税込)		
在庫数	最新在庫: 19 (2026/04/04 15:06現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1448ページ		



ポットメント	<input type="checkbox"/>
皮革	<input type="checkbox"/>
合成ゴム	<input type="checkbox"/>
軟質塩化ビニル	<input type="checkbox"/>
硬質プラスチック	<input type="checkbox"/>
木材	<input type="checkbox"/>
発泡スチロール	<input type="checkbox"/>
タイル・陶磁器	<input type="checkbox"/>
コンクリート・石	<input type="checkbox"/>
ガラス	<input type="checkbox"/>
金属	<input type="checkbox"/>



仕様

メーカー	コニシ	型番	#04930
商品名	ストームガードクリヤー	サイズ	30mm×2m
厚さ	0.37mm	カラー	透明
粘着力	10N/10mm	剪断粘着力	5.8N/100mm ²
使用温度範囲	-20～80℃	材質	基材:特殊フィルム状 粘着剤:アクリル系

様々な素材の破れ・割れ補修に

片面粘着テープ

屋外用

特殊フィルム採用により、耐候性・耐水性・耐熱性(-20～80℃)に優れ、劣化・黄変せず、長持ち

透明フィルムテープではった場所が目立たず、曲面や凹凸面にもよくなじむ

強力な粘着力を発揮(時間が経つほど粘着力が更にアップ)

【主な使用用途】

ビニルハウス・雨具・アウトドア用品・防水カバーの破れに
サッシ窓まわり・トタン屋根・瓦・雨どいの継ぎ目に
ガラス・カーポート・プラスチック製品の割れに
浴槽・タイルの割れの仮補修に

〈使用できない箇所〉

砂壁などの付着しにくい場所

高価格品

多孔質(コンクリート・木・布地など)で水に浸かる場所

※材料の種類や使用条件によって、接着強さは異なります。

※特殊加工(シリコン、フッ素、はっ水、工業用ゴムなど)されたところにはつかない場合があります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.