


品番：EA944MX-21

品名：103x1200mm 耐火テープ




販売価格	8,800円(税抜) / 9,680円(税込)		
カタログ価格	8,800円(税抜) / 9,680円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/05/25 01:43現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	0034ページ1453ページ		



品名	数量
耐火テープ	1巻
取扱説明書	1冊
国土交通大臣認定品表示シール	1シール

品名	数量
耐火テープ	1巻
取扱説明書	1冊
国土交通大臣認定品表示シール	1シール



仕様

メーカー	因幡電気	型番	IRTR-N
用途	被覆金属管、ケーブルの防火区画貫通部耐火措置工法部材	全長	1200mm
幅	103mm	厚さ	4mm
適用範囲	壁・床・中空壁:厚さ100mm以上 金属管・被覆金属管:被覆外径φ87mm ケーブル:外径φ13.5mm	材質	基材:ポリエチレン、アルミ 耐熱シール剤:熱膨張性耐火材
<セット内容>	耐火テープ冷媒タイプ 取り扱い説明書 国土交通大臣認定品表示シール		

空調配管用

テープで巻くだけ簡単施工

ひとつで何種もの配管サイズに対応

配管1本に対しケーブル1本を一緒に巻くことが可能

コンクリートの壁・床、中空間仕切壁、ALCの壁・床の区画貫通処理工法にも対応可能

邪魔にならず美観に優れたフラットな仕上がり


国土交通大臣認定取得

※屋外で使用の際は、紫外線、雨水などが当たらないように処置を施してください。

※耐火テープにズレが生じると耐火性能が発揮できません。区画貫通部で配管が動かないように近傍でしっかりと固定してください。

※2本以上の冷媒配管の共巻きはできません。

代替品



品番 EA944MX-1A

コメント 変更点:サイズ、材質

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.