

品番：EA944N-151

品名：7-50mm 電動テープディスペンサー(非粘着剤用)



|         |                              |      |   |  |
|---------|------------------------------|------|---|--|
| 販売価格    | 78,000円(税抜)／85,800円(税込)      |      |   |  |
| カタログ価格  | 78,000円(税抜)／85,800円(税込)      |      |   |  |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2025/06/26 13:58現在) |      |   |  |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |  |
| カタログページ | 1856ページ                      |      |   |  |



仕様

|            |                                                                                         |              |                                     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|
| メーカー       | エクト                                                                                     | 型番           | MS-2500                             |
| テープ長さ設定    | 30～999mm(1mm単位で変更可能)                                                                    | 電源           | AC100V                              |
| 電源仕様       | ACアダプタ 100～240V                                                                         | サイズ          | 137(W)×249(L)×156(H)mm              |
| 重量         | 2.5kg                                                                                   | テープ送り・テープカット | 自動                                  |
| カット形状      | 直線                                                                                      | 対応テープ        | 導電線、ビニールタイ、結束用ワイヤー、熱収縮チューブ、紐、リボンなど  |
| 使用環境温湿度    | 温度:5～40℃<br>湿度:RH80%以下                                                                  | 付属品          | ACアダプタ、クイックマニュアルラベル、トリプルリール、シリコンオイル |
| 注意         | ※テープの種類・環境にもよりますが、カット寸法誤差±2mm程度生じる場合があります。<br>※当サイトで発表している名称の素材であっても、まれに使用できないテープがあります。 | 材質           | カバー:ABS+底面等鉄                        |
| 適用テープ      | 幅:1～50mm(厚み2mm以下)<br>芯内径:φ25mm(1″)・φ76mm(3″)<br>外径:170mm以内                              |              |                                     |
| 自動送り、自動カット |                                                                                         |              |                                     |

|                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 安全シャッター付きオートフィードカッターユニット                                                                  |
| 7セグLED デジタル3桁表示                                                                           |
| 設定長バックアップ                                                                                 |
| 非粘着材料用送りローラー                                                                              |
| テープ押さえガイド                                                                                 |
| トリプルリール(リール直径25mm/35mm/76mm)                                                              |
| 最大幅 50mm、厚み 2mm以下の非粘着材料対応。                                                                |
| オートフィードカッターユニット内部に安全シャッターが搭載。                                                             |
| 安全シャッターが異物を検知するとカッターが動作停止する。つまり、『使用者が刃に触れられない仕組み』で安全を担保。                                  |
| 自動送り・自動カット1mm 単位で線材料の長さを調整。                                                               |
| 長さメモリーは、主電源をOFFにした際もバックアップされています。                                                         |
| オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、材料が連続送出される使い方が選べます。 |
| 小ロットの定尺カットに最適。機能性と整備性に優れた設計。                                                              |
| 巻き直径が大きい材料をセットされる場合は、EA944N-152を同時購入されることをお勧めします。                                         |
| PSE対応                                                                                     |

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.