

品番：EA944NA-110

品名：50mmx 50m 手切れ粘着テープ



販売価格	965円(税抜) / 1,062円(税込)		
カタログ価格	965円(税抜) / 1,062円(税込)		
在庫数	最新在庫: 18 (2026/03/24 10:52現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1644ページ		



規格	
幅	50mm
長さ	50m
厚さ	0.16mm
重量	約 100g
材質	ポリエチレン
粘着剤	ゴム系

性能	
粘着力	5.36N/10mm
引張強さ	42.2N/10mm
保持力	0.0mm/60分
巻き戻し力	0.97N/10mm



仕様

幅(mm)	50	長さ(m)	50
厚さ(mm)	0.16	色	ベージュ
入数(巻)	1	材質	基材:ポリエチレン 粘着剤:ゴム系
内芯径	76mm(3")	粘着力	5.36N/10mm
保持力	0.0mm/60分	引張強さ	42.2N/10mm
巻き戻し力	0.97N/10mm		

コシのあるポリエチレンラミネートクロスを使用したクオリティの高いクロス系テープです。

カラリアンY(特殊PEフィルム)を使用しているため、スパッと手で切れます。

重ね貼りができ、文字も書けます。

表面がポリエチレンクロスであるため耐水性に優れます。

環境配慮型の無溶剤ゴム系ホットメルト粘着剤を使用しています。

欧州RoHS指令の特定有害物質の意図的な使用はありません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

