

品番：EA944NA-110B

品名：50mmx 50m 手切れ粘着テープ(30巻)



販売価格	27,300円(税抜) / 30,030円(税込)		
カタログ価格	27,300円(税抜) / 30,030円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/24 12:11現在)		
商品入数	30	販売単位	箱
カタログページ	1644ページ		



注意事項	
1. 本品は、	2. 本品は、
3. 本品は、	4. 本品は、

仕様	
品名	EA944NA-110B
規格	50mm x 50m
材質	ポリエチレン
粘着剤	ゴム系



### 仕様

幅(mm)	50	長さ(m)	50
厚さ(mm)	0.16	色	ベージュ
入数(巻)	30	材質	基材:ポリエチレン 粘着剤:ゴム系
内芯径	76mm(3")	粘着力	5.36N/10mm
保持力	0.0mm/60分	引張強さ	42.2N/10mm
巻き戻し力	0.97N/10mm		

コシのあるポリエチレンラミネートクロスを使用したクオリティの高いクロス系テープです。

カラリアンY(特殊PEフィルム)を使用しているため、スパッと手で切れます。

重ね貼りができ、文字も書けます。

表面がポリエチレンクロスであるため耐水性に優れます。

環境配慮型の無溶剤ゴム系ホットメルト粘着剤を使用しています。

欧州RoHS指令の特定有害物質の意図的な使用はありません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

