

品番：EA944NA-50A

品名：50mmx25m 布粘着テープ(再生PET繊維)



販売価格	725円(税抜) / 798円(税込)		
カタログ価格	725円(税抜) / 798円(税込)		
在庫数	最新在庫: 40 (2025/05/12 02:40現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1692ページ		



品名	EA944NA-50A
規格	50mmx25m
材質	再生PET繊維(40%以上含) 粘着剤: ゴム系
用途	段ボール、プラスチックケース等の梱包に。
特徴	紙芯は再生紙を使用しています。



基材に再生PET繊維を40%以上使用した環境にやさしいテープです

### 仕様

幅(mm)	50	長さ(m)	25
厚さ(mm)	0.215	色	段ボール色
材質	基材:再生PET繊維(40%以上含) 粘着剤: ゴム系	用途	段ボールケース、プラスチックケース、石油罐などの封かん、梱包、粘着力を必要とする重梱包
内芯径	φ 76mm(3")	粘着力	3.9N/10mm
引張強度	42N/10mm	保持力	0.0mm
伸び	6%	展開力(N/10mm(g /10mm))	2.0(204)
タック(ボールNo.)	32		

基材に再生PET繊維を40%以上使用した環境にやさしいテープです。

再生PET繊維を横系に、スフを縦系に使用した布テープです。

テープの上に字が書けます。

ダンボール、プラスチックケース等の梱包に。

紙芯は再生紙を使用しています。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.