

品番：EA944NA-64

品名：38mmx25m 布粘着テープ(黄)



|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 980円(税抜) / 1,078円(税込)         |      |   |
| カタログ価格  | 980円(税抜) / 1,078円(税込)         |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 30 (2026/03/28 02:59現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 巻 |
| カタログページ | 1643ページ                       |      |   |



|    |                          |
|----|--------------------------|
| 品名 | EA944NA-64               |
| 規格 | 幅38mm x 長さ25m x 厚さ0.23mm |
| 材質 | 基材:スフモス 粘着剤:合成ゴム系        |
| 用途 | 段ボールの梱包、包装用              |
| 特徴 | 粘着力・引張強度が優れている。手切れ性も良好。  |



### 仕様

|        |                      |       |             |
|--------|----------------------|-------|-------------|
| 幅(mm)  | 38                   | 長さ(m) | 25          |
| 厚さ(mm) | 0.23                 | 色     | 黄           |
| 材質     | 基材:スフモス<br>粘着剤:合成ゴム系 | 用途    | 段ボールの梱包、包装用 |
| 内芯径    | 76mm(3")             | 粘着力   | 9.68N/10mm  |
| 引張強度   | 74.4N/10mm           | 巻戻し力  | 2.8N/25mm   |
| 保持力    | 0.1mm/30分            | 伸び    | 12%         |

強粘着タイプの布テープです。

手軽に使用できる手切れ性

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.