

品番：EA944NC

品名：50mmx25m 布粘着テープ



販売価格	845円(税抜) / 930円(税込)		
カタログ価格	845円(税抜) / 930円(税込)		
在庫数	最新在庫: 67 (2026/03/23 07:13現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1643ページ		



品名	EA944NC	型番	No.750
サイズ	50mm×25m	厚さ	0.33mm
色	段ボール色	材質	基材:スフモス、粘着剤:天然ゴム系
内芯径	φ76mm(3")	粘着力	3.02N/10mm
引張強度	74.4N/10mm	保持力	1.0mm/30分
巻戻し力	5.59N/25mm	伸び	12%
重量(g)	460	入数	1巻



品名	EA944NC	型番	No.750
サイズ	50mm×25m	厚さ	0.33mm
色	段ボール色	材質	基材:スフモス、粘着剤:天然ゴム系
内芯径	φ76mm(3")	粘着力	3.02N/10mm
引張強度	74.4N/10mm	保持力	1.0mm/30分
巻戻し力	5.59N/25mm	伸び	12%
重量(g)	460	入数	1巻

スフモス基材に粘着剤を厚く塗布した布粘着テープ

仕様

メーカー	日東電工	型番	No.750
サイズ	50mm×25m	厚さ	0.33mm
色	段ボール色	材質	基材:スフモス、粘着剤:天然ゴム系
内芯径	φ76mm(3")	粘着力	3.02N/10mm
引張強度	74.4N/10mm	保持力	1.0mm/30分
巻戻し力	5.59N/25mm	伸び	12%
重量(g)	460	入数	1巻

テープの上に文字が書け、重ね貼りが可能

基材が柔軟で粘着剤も厚いため、比較的厚い面にも使え、擦り傷や摩耗に対しても 抜群の強度を発揮します。

粗面に対しても良好な接着性をもっています。

代替品

品番	EA944ND-41
コメント	



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.