

品番：EA944NF

品名：50mmx15m 両面テープ(金属屋根用・防水)



販売価格	2,750円(税抜) / 3,025円(税込)		
カタログ価格	2,750円(税抜) / 3,025円(税込)		
在庫数	最新在庫: 11 (2024/04/28 18:39現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1509ページ		



仕様

メーカー	日東電工	型番	No.525
サイズ	50mm×15m	厚さ	1.0mm
材質	基材:布 粘着剤:ブチルゴム系	用途	パネル(鋼板、合板、不燃板、断熱材)、人工芝などの仮止め、パネル、壁内の接合部、貫通穴の気密シール、金属屋根、外壁下地の接合部の防水シール、建築基礎の接合部の防水シールに
内芯径	76mm(3")	テープ色	黒
粘着力	21.2N/10mm	引張強度	59N/10mm

粘着層は厚手ブチルゴム系粘着剤のため、貼りつけ面が粗面でもよくなじみ、接合部への接着性が良好です。

基材は柔軟で、強度がある織布タイプですので、施工性が良好です。

ブチルゴム系粘着剤のため、防水シール性、耐アルカリ性、長期耐久性が良好です。

夏場でも粘着剤のタレ、汚染性が少ない

冬場でも柔軟性があり、複雑な部位にもよくなじみます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

