

品番：EA944NF-4

品名：30mmx50m 両面テープ(油面接着用)



販売価格	3,350円(税抜) / 3,685円(税込)		
カタログ価格	3,350円(税抜) / 3,685円(税込)		
在庫数	最新在庫: 33 (2026/04/25 17:49現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1441ページ		

油のついた面にもよくつく環境対応の低VOC両面テープ

仕様

メーカー	日東電工	型番	OW-5016
サイズ	幅:30mm 長さ:50m 厚さ:0.16mm	材質	基材:不織布 粘着剤:無溶剤形アクリル系
用途	自動車内装材やOA家電機器内部の金属加工品とクッション材などの貼り合わせ、プラスチック成型品とPETフィルム、クッション材などの貼り合わせに	内芯径	76mm(3")
テープ色	白	粘着力	7.75N/10mm

油面接着用

除去しきれない防錆油や、切削油などが付着したものへの接着に

有機溶剤(トルエン、キシレン、酢酸エチルなど)を使用しておりません。

VOC放散量を少なくした両面接着テープ

厚生労働省指定VOC13物質の放散量の指針値をクリアしています。

基材に不織布を使用しており、被着体へのなじみ、追従性が良好です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.