

品番：EA944NH-19

品名：19mmx50m フィラメントテープ



販売価格	1,670円(税抜) / 1,837円(税込)		
カタログ価格	1,670円(税抜) / 1,837円(税込)		
在庫数	最新在庫: 50 (2026/03/26 18:30現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1436ページ		



品名	EA944NH-19
規格	19mm x 50m
材質	ポリエステル(ポリエステル繊維補強)
粘着力	4.8N/10mm
引張強度	332N/10mm
伸び	35%
厚さ	0.18mm
内芯径	76mm(3")
用途	重量物の結束・梱包、パイプやロッドなどの結束用
色	白
保持力	0.5mm/30分
巻戻し力(N/25mm)	7.0



ポリエステル繊維で補強し、強度バツグンのテープ

仕様

メーカー	日東電工	型番	No.3883
幅	19mm	長さ	50m
厚さ	0.18mm	材質	基材:ポリエステル(ポリエステル繊維補強)、 粘着剤:ゴム系
用途	重量物の結束・梱包、パイプやロッドなどの結束用	内芯径	76mm(3")
色	白	粘着力	4.8N/10mm
保持力	0.5mm/30分	引張強度	332N/10mm
巻戻し力(N/25mm)	7.0	伸び	35%
仮止め・結束用テープ			
優れたテープ強度			
結束に最適な粘着力			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

