

品番：EA944NH-38

品名：38mmx50m フィラメントテープ



販売価格	3,330円(税抜) / 3,663円(税込)		
カタログ価格	3,330円(税抜) / 3,663円(税込)		
在庫数	最新在庫: 22 (2026/03/26 17:08現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1436ページ		



ポリエステル繊維で補強し、強度バツグンのテープ

仕様

メーカー	日東電工	型番	No.3883
幅	38mm	長さ	50m
厚さ	0.18mm	材質	基材:ポリエステル(ポリエステル繊維補強)、 粘着剤:ゴム系
用途	重量物の結束・梱包、パイプやロッドなどの結束用	内芯径	76mm(3")
色	白	粘着力	4.8N/10mm
引張強度	332N/10mm	保持力	0.5mm/30分
巻戻し力(N/25mm)	7.0	伸び	35%
仮止め・結束用テープ			
優れたテープ強度			
結束に最適な粘着力			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

