


品番：EA944NJ-122

品名：19x0.18mm/10m 粘着テープ (テフロン[TM]PTFE製/



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 5,330円 (税抜) / 5,863円 (税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 5,330円 (税抜) / 5,863円 (税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2025/06/27 01:14現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 巻 |
| カタログページ |                              |      |   |



仕様

|           |                                                              |        |                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------|
| 幅         | 19mm                                                         | 長さ     | 10m                                              |
| 総厚さ       | 0.18mm                                                       | 材質     | 基材: ガラスクロス(フッ素樹脂(テフロン[TM]PTFE製)含浸)<br>粘着剤: シリコン系 |
| 用途        | ヒートシール機、真空包装機の離型、樹脂成型などプレス工程の離型、電気絶縁被覆、その他、非粘着性や滑り性が必要な部分の被覆 | 使用温度範囲 | -60～200℃                                         |
| 粘着力180°剥離 | 5.2N/10mm                                                    | 引張強さ   | 344N/10mm                                        |
| 破壊電圧      | 6kV                                                          |        |                                                  |

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れています。               |
| フッ素樹脂(テフロン[TM]PTFE製)の優れた非粘着性を活かしあらゆる用途に対応できます。    |
| 電気絶縁性、寸法安定性に優れています。                               |
| UL510規格に合格しています。                                  |
| 食品衛生法(平成30年法律第46号)器具及び容器包装の適合性を有しています。(2020年3月現在) |
| 手で切ることができます。                                      |

# 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.