

品番：EA944NJ-123

品名：25x0.18mm/10m 粘着テープ°(テフロン[TM]PTFE製/



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 6,840円(税抜) / 7,524円(税込) | | |
| カタログ価格 | 6,840円(税抜) / 7,524円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 5 (2026/06/25 17:13現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 |
| カタログページ | 1451ページ | | |



| 項目 | 仕様 |
|--------|--------------------------------|
| 品名 | AGF-100FR |
| 材質 | ガラスクロス(フッ素樹脂(テフロン[TM]PTFE製)含浸) |
| 粘着剤 | シリコーン系 |
| 幅 | 25mm |
| 長さ | 10m |
| 厚さ | 0.18mm |
| 使用温度範囲 | -60~200℃ |
| 引張強さ | 344N/10mm |
| 粘着力 | 5.2N/10mm |
| 破壊電圧 | 6kV |



仕様

| | | | |
|--------|---|-----------|-----------|
| メーカー | 中興化成工業 | 型番 | AGF-100FR |
| 用途 | ・ヒートシール機、真空包装機の離型 ・樹脂成型などプレス工程の離型 ・電気絶縁被覆 ・その他、非粘着性や滑り性が必要な部分の被覆 | 幅 | 25mm |
| 長さ | 10m | 総厚さ | 0.18mm |
| 使用温度範囲 | -60~200℃ | 粘着力180°剥離 | 5.2N/10mm |
| 引張強さ | 344N/10mm | 破壊電圧 | 6kV |
| 材質 | 基材: ガラスクロス(フッ素樹脂(テフロン[TM]PTFE製)含浸) 粘着剤: シリコーン系 | 入数 | 1巻 |

フッ素樹脂(テフロン[TM]PTFE製)の優れた非粘着性を活かしあらゆる用途に対応できます。

テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れています。

電気絶縁性、寸法安定性に優れています。

手で切ることができます。

テープ表面は、ガラスクロス由来の凹凸があります。

UL510規格に合格しています。

食品衛生法(平成30年法律第46号)器具及び容器包装の適合性を有しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.