

品番：EA944NJ-131

品名：13x0.30mm/10m 粘着テープ°(テフロン[TM]PTFE製/



販売価格	3,860円(税抜) / 4,246円(税込)		
カタログ価格	3,860円(税抜) / 4,246円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/28 03:54現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1451ページ		



品名	AGF-100FR
規格	13mm幅 x 0.30mm厚 x 10m巻
材質	ガラスクロス(フッ素樹脂(テフロン[TM]PTFE製)含浸) 粘着剤:シリコーン系
用途	ヒートシール機、真空包装機の離型、樹脂成型などプレス工程の離型、電気絶縁被覆、その他、非粘着性や滑り性が必要な部分の被覆
特徴	優れた非粘着性、離型性、滑り性、耐薬品性、撥水性に優れています。
電気絶縁性	優れた電気絶縁性、寸法安定性に優れています。
取り扱い	手で切ることができます。
規格	UL510規格に合格しています。



仕様

メーカー	中興化成工業	型番	AGF-100FR
用途	・ヒートシール機、真空包装機の離型 ・樹脂成型などプレス工程の離型 ・電気絶縁被覆 ・その他、非粘着性や滑り性が必要な部分の被覆	幅	13mm
長さ	10m	総厚さ	0.3mm
使用温度範囲	-60~200℃	粘着力180°剥離	5.6N/10mm
引張強さ	488N/10mm	破壊電圧	6kV
材質	基材:ガラスクロス(フッ素樹脂(テフロン[TM]PTFE製)含浸) 粘着剤:シリコーン系	入数	1巻

フッ素樹脂(テフロン[TM]PTFE製)の優れた非粘着性を活かしあらゆる用途に対応できます。

テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れています。

電気絶縁性、寸法安定性に優れています。

手で切ることができます。

テープ表面は、ガラスクロス由来の凹凸があります。

UL510規格に合格しています。

食品衛生法(平成30年法律第46号)器具及び容器包装の適合性を有しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.