

品番：EA944NN-11

品名：19mmx50m 電気絶縁テープ(ノンハロゲン難燃性)



販売価格	2,990円(税抜) / 3,289円(税込)		
カタログ価格	2,990円(税抜) / 3,289円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/04/29 20:14現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1512ページ		



仕様

幅	19mm	長さ	50m
厚さ	0.23mm	材質	基材:アセテートクロス 粘着剤:難燃性アクリル粘着剤
用途	薄型テレビ(LCD、PDP)基板間接続 ハーネス結束用	重量	210g
絶縁電圧	3.3kv	引きはがし粘着力(N/19mm)	4.3
引張強さ(N/19mm)	115	伸び	24%
巻戻し力	5.0N/19mm		

UL認定の難燃性粘着テープです。UL 510 Flame retardant 取得。

ハロゲンを含まない環境に配慮した難燃性アセテート布粘着テープです。

手切れ性が良好です。

作業性に優れています。

柔軟性に富み、凹凸のある電線の結束にも最適です。

耐腐食性に優れています。

代替品



品番 EA944NN-6
コメント 長さ 19mmx30m

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.