


品番：EA944NN-19

品名：19mmx20m 電気絶縁テープ(耐熱)



販売価格	5,290円(税抜) / 5,819円(税込)		
カタログ価格	5,290円(税抜) / 5,819円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/04/05 07:09現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1444ページ		



品名	電気絶縁テープ(耐熱)	型番	EA944NN-19
規格	幅19mm、長さ20m	材質	ポリイミドフィルム
特徴	耐熱性、電気絶縁性、粘着力	用途	部品実装リフロー工程、耐熱マスキング



電気・電子機器などの耐熱絶縁用途に活躍

仕様

メーカー	日東電気	型番	No.360UL
幅	19mm	長さ	20m
厚さ	0.06mm	材質	基材:ポリイミドフィルム 粘着剤:シリコーン系 芯:プラスチック
用途	部品実装リフロー工程、耐熱マスキング、2次電池電極絶縁、耐熱電気絶縁に	引きはがし粘着力	5.4N/19mm
引張強さ	145N/19mm	伸び	65%
破壊電圧	8.0kV	電食係数	1.00
入数	1巻		

電気絶縁性に優れています。

耐熱性に優れています。
推奨使用温度(連続使用):180℃

難燃性に優れています。
UL 510 FR取得

寸法安定性に優れています。

細幅加工に対応できます。

長尺対応が可能です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.