


品番：EA944NN-32A

品名：25mmx50m 電気絶縁テープ(A種)



販売価格	5,390円(税抜) / 5,929円(税込)		
カタログ価格	5,390円(税抜) / 5,929円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/04/01 18:16現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1444ページ		



品名	EA944NN-32A	規格	25mmx50m
メーカー	日東シンコー	用途	電気絶縁
材質	綿布	色	黄色
厚さ	0.18mm	引張強度	136.0N/15mm
絶縁破壊電圧	10.7Kv	最高許容温度	105℃



### 仕様

メーカー	日東シンコー	型番	VCT-Y
商品名	ワニスクロステープ	用途	トランス、モータ等の外層絶縁に
幅	25mm	長さ	50m
厚さ	0.18mm	材質	基材:綿布 塗布:油性ワニス
最高許容温度	105℃	引張強度(長さ方向)	136.0N/15mm
絶縁破壊電圧(常態)	10.7Kv	色	黄色
入数	1巻		

A種電気機器の絶縁に

粘着剤なし

電気絶縁クロス(非粘着品)の1つで綿布にワニスを含浸させた製品です。

テープに継ぎ目がある場合があります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

