

品番：EA944NN-51A

品名：19mmx30m 電気絶縁テープ(ガラスクロス/B種)



販売価格	5,150円(税抜) / 5,665円(税込)		
カタログ価格	5,150円(税抜) / 5,665円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/22 23:23現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ			



電気絶縁テープの性能	
絶縁破壊電圧	12.6kV(常態)
引張強度	369.2N/15mm(長さ方向)
最高許容温度	130℃
材質	基材:ガラス布 塗布:油性ワニス
幅	19mm
長さ	30m
厚さ	0.18mm



仕様

メーカー	日東シンコー	型番	VGCT-Y
商品名	ワニスガラスクロステープ	用途	トランス、モータ等の外層絶縁に
幅	19mm	長さ	30m
厚さ	0.18mm	引張強度	369.2N/15mm(長さ方向)
絶縁破壊電圧	12.6kV(常態)	最高許容温度	130℃
材質	基材:ガラス布 塗布:油性ワニス	色	黄色
入数	1巻		

ガラス布にワニスを含浸させた電気絶縁クロス(非粘着品)

B種電気機器の絶縁用

粘着剤なし

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.