品番：EA944NN-6

品名：19mmx30m 電気絶縁テープ(難燃性・黒)



販売価格	2,020円（税抜）／ 2,222円（税込）			
カタログ価格	2,020円（税抜）／2,222円(税込)			
在庫数	最新在庫：13 （2025/06/18 10:00現在）			
商品入数	1	販売単位	巻	
カタログページ	1494ページ			

耐熱性にも優れ、柔軟性にも優れたアセテート布粘着テープ

仕様

幅	19mm	長さ	30m
厚さ	0.25mm	材質	基材:アセテートクロス 粘着剤:難燃性ゴム系
用途	トランス・コイルの電気絶縁、偏向ヨークのフェライトシート貼り付けに	色	黒
重量	200g	絶縁電圧	2.1kv
引きはがし粘着力(N/19mm)	9.0	引張強度(N/19mm)	137
伸び	23%		
UL認定の難燃性粘着テープです。UL 510 Flame retardant 取得。			
作業性に優れています。			
柔軟性に富み、凹凸のある電線の結束にも最適です。			
耐腐食性に優れます。			
手切れ性が良好です。			
加熱処理により、粘着剤の凝集力が増し粘着力が向上します。			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.