

品番 : EA944NP-105

品名 : 19mmx10m ビニールテープ(緑/1巻)



販売価格	95円(税抜)／105円(税込)		
カタログ価格	95円(税抜)／105円(税込)		
在庫数	最新在庫: 48 (2025/12/14 21:15現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1493ページ		



環境にやさしい無鉛タイプの電気絶縁用ビニルテープ

## 仕様

メーカー	日東电工	型番	No.21
サイズ	19mm×10m	厚さ	0.19mm
材質	基材:塩化ビニール 粘着剤:ゴム系	用途	配線や配管の保護、結束、識別用、一般家庭、ホビー等の保護、結束用、機械工事の絶縁用
重量	50g	カラー	グリーン
粘着力	2.51N/19mm	引張強度	71.9N/19mm

電気絶縁性に非常に優れています。

使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。

端末剥がれが少なく、配線工事が確実にできます。

カット性に優れ、手で切ることができます。

初期粘着性に優れています。

配線の色分けにも便利です。

JIS C 2336適合品

耐寒性に優れ、-10°Cでも粘着力は低下せず、しっかりとフィットします。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.