

品番：EA944NS-119

品名：[焼付塗装用] マスキングテープ



販売価格	805円(税抜) / 886円(税込)		
カタログ価格	805円(税抜) / 886円(税込)		
在庫数	最新在庫: 132 (2026/04/02 03:43現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	0160ページ		



品名	EA944NS-119
メーカー	日東電工
型番	MT-3155
幅	19mm
長さ	50m
厚さ	0.053mm
材質	PETフィルム(青色)
粘着力	7.02N/19mm
引張強度	50N/10mm
伸び	153%



### 仕様

メーカー	日東電工	型番	MT-3155
幅	19mm	長さ	50m
厚さ	0.053mm	材質	基材:PETフィルム(青色)、 粘着剤:感圧性ゴム系
用途	塗料作業などのマスキング	粘着力	7.02N/19mm
引張強度	50N/10mm	伸び	153%

耐熱仕様(約180℃)で焼付塗装に対応

PETフィルムを使用しているため、テープのカール・蛇行が少なく、ラインをきれいに仕上げます。

高温処理に適しており、剥離性に優れています。

テープ背面に塗料が載りやすく、塗料粉が脱落しにくくなっています。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.