


品番：EA944NX-10

品名：19mmx20m ビニールテープ(灰/10巻)



|         |                               |      |    |
|---------|-------------------------------|------|----|
| 販売価格    | 2,160円(税抜)／2,376円(税込)         |      |    |
| カタログ価格  | 2,160円(税抜)／2,376円(税込)         |      |    |
| 在庫数     | 最新在庫: 26 (2025/12/14 21:26現在) |      |    |
| 商品入数    | 10                            | 販売単位 | pk |
| カタログページ | 1493ページ                       |      |    |



仕様

|                                                        |            |           |                      |
|--------------------------------------------------------|------------|-----------|----------------------|
| 幅                                                      | 19mm       | 長さ        | 20m                  |
| 厚さ                                                     | 0.2mm      | 材質        | 基材:塩化ビニール<br>粘着剤:ゴム系 |
| 用途                                                     | 電気絶縁用、仕分け用 | 粘着力       | 0.5N/10mm以上          |
| 引張強度                                                   | 20N/10mm以上 | 重量(1巻あたり) | 87g                  |
| カラー                                                    | グレー        | 入数        | 10巻                  |
| 脱鉛                                                     |            |           |                      |
| RoHS対応品                                                |            |           |                      |
| JIS規格 C2336適合品                                         |            |           |                      |
| 広い用途に対応できる強い粘着力に加えて、手切れ性もよく、よりいっそう作業性を高める目的で開発された製品です。 |            |           |                      |
| JIS規格に合格した品質・性能が海外でも評価されています。                          |            |           |                      |
| 土木・建築・工場・作業場・重電および弱電各企業から一般家庭まで使用されています。               |            |           |                      |

