

品番：EA944NY-19

品名：19mmx10m フッ素樹脂含浸ガラスクロステープ



販売価格	3,920円(税抜) / 4,312円(税込)		
カタログ価格	3,920円(税抜) / 4,312円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/04/06 17:36現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1451ページ		



耐熱性、離型性、機械的強度に優れることからヒートシール機器の耐熱離型に貢献

### 仕様

メーカー	日東電工	型番	No.973UL-S
商品名	ニトフロン	幅	19mm
長さ	10m	総厚さ	0.13mm
材質	基材:フッ素樹脂含浸ガラスクロス 粘着剤:シリコーン系	用途	耐熱マスキング、ヒートシール、金型の離型に
引張強度	240N/19mm	使用温度範囲	-60~200℃
180°粘着力	6.8N/19mm	表面粗さRz	6.1um

ガラスクロスに4フッ化エチレン樹脂(PTFE)のディスパージョンを含浸し、焼成加工したものを基材としています。

片面に表面処理を施し、シリコーン系粘着剤を塗布したテープは、優れた耐熱性と機械的強度を誇ります。

UL510FRを取得しています。

離型性、滑りに優れています。

高温保持性、寸法安定性に優れています。

非粘着面は電気特性、耐熱性、耐候性、耐薬品性、耐水性(撥水性)、非粘着性など、4フッ化エチレン樹脂が持つ優れた特性を備えています。

表面の凹凸が大きく、網目が強く転写されます。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.