


品番 : EA944RD-22

品名 : 19mmx0.08mmx10m 粘着テープ(フッ素樹脂)



販売価格	2,950円(税抜) / 3,245円(税込)		
カタログ価格	2,950円(税抜) / 3,245円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/01/01 18:43現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1450ページ		



耐熱・絶縁・滑りにすぐれたフッ素樹脂(PTFE)粘着テープ

### 仕様

メーカー	日東電工	型番	No.903UL
幅(mm)	19	長さ(m)	10
厚さ(mm)	0.08	材質	基材:ポリテトラフルオロエチレン (PTFE) フィルム 粘着剤:シリコーン系
用途	電線・ケーブルおよびコイルの絶縁、ニ 次電池等、蓄電デバイスの電極絶縁、 プリンター通紙部の耐熱摺動、モータ 駆動システムの絶縁および摺動、半田 マスキング、自動車内部のキシミ音対 策や摺動部の擦れ対策、金型成型の 離型用途に	使用温度範囲	-60~200°C
巻戻し力	4.4N/19mm	粘着力	2.9N/10mm
引張強度	28N/10mm	伸び	180%
絶縁破壊電圧	8kV	動摩擦係数	0.1
入数	1巻		

-60~200°Cの広い温度範囲で連続使用が可能です(推奨値)。

また、短時間であればより高温でも使用可能です。

様々な材質に対して良好な接着力を発揮します。

耐熱性、電気絶縁性、滑り性、撥水性、背面離型性などの優れた特性を備えています。

UL510の難燃基準に対して、Flame Retardantを取得しています。(登録番号E34833)

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.