品番: EA944RD-23

品名: 25mmx0.08mmx10m 粘着テープ(フッ素樹脂)



販売価格	4,290円(税抜)/4,719円(税込)				
カタログ価 格	4,290円(税抜)/4,719円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/05 18:59現在)				
商品入数	1	販売単位	巻		
カタログページ	1501ページ				









耐熱・絶縁・滑りにすぐれたフッ素樹脂(PTFE)粘着テープ

仕様

メーカー	日東電工	型番	No.903UL
幅(mm)	25	長さ(m)	10
厚さ(mm)	0.08	材質	基材:ポリテトラフルオロエチレン (PTFE)フィルム 粘着剤:シリコーン系
用途	電線・ケーブルおよびコイルの絶縁、二次電池等、蓄電デバイスの電極絶縁、 プリンター通紙部の耐熱摺動、モータ 駆動システムの絶縁および摺動、半田 マスキング、自動車内部のキシミ音対 策や摺動部の擦れ対策、金型成型の 離型用途に	使用温度範囲	-60~200℃
巻戻し力	4.4N/19mm	粘着力	2.9N/10mm
引張強度	28N/10mm	伸び	180%
絶縁破壊電圧	8kV	動摩擦係数	0.1
入数	1巻		

-60~200℃の広い温度範囲で連続使用が可能です(推奨値)。 また、短時間であればより高温でも使用可能です。 様々な材質に対して良好な接着力を発揮します。

耐熱性、電気絶縁性、滑り性、撥水性、背面離型性などの優れた特性を備えています。

UL510の難燃基準に対して、Flame Retardantを取得しています。(登録番号E34833)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.