

品番：EA944SE-7

品名：100mmx 1m アルミテープ(耐熱)



販売価格	2,000円(税抜) / 2,200円(税込)		
カタログ価格	2,000円(税抜) / 2,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 22 (2026/04/02 02:12現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1453ページ		



#### 仕様

メーカー	ソフト99コーポレーション(SOFT99)	型番	09018
商品名	幅広マフラー耐熱テープ	用途	マフラーなどの高温部(150度以下)の亀裂・穴の補修に
サイズ	100mm×1m	厚さ	0.130mm
粘着力	5.54N/10mm	引張強度	54.90N/10mm
使用温度範囲	-30~150℃	材質	基材:アルミ箔 粘着剤:アクリル系
入数	1本		

耐熱温度は150℃! マフラーのひび、穴あきを防ぐアルミテープ

テープ幅10cmの幅広タイプ! 縦方向に割れた亀裂もひと貼りでOK

テープを貼り付けるだけの簡単作業

耐熱性で高温部分の接着力は抜群

#### 【使用上の注意】

- ・用途以外には使用しないでください。
- ・作業時、手指など切らないよう、保護手袋を着用する。
- ・簡易なジャッキアップでは大変な危険を伴うので、しっかりとしたジャッキスタンドを利用するか、リフトアップしてから使用する。

※150℃以上の高温部にはマフラー高耐熱テープ(EA944SE-8)をお使いください。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.