

品番：EA944SE-7

品名：100mmx 1m アルミテープ(耐熱)



販売価格	2,050円(税抜) / 2,255円(税込)		
カタログ価格	2,050円(税抜) / 2,255円(税込)		
在庫数	最新在庫: 32 (2025/07/06 20:53現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1503ページ		



耐熱温度は150℃!

マフラーのひび、穴あき補修に!

仕様

メーカー	ソフト99コーポレーション(SOFT99)	型番	09018
幅	100mm	長さ	1m
厚さ	0.08mm	材質	基材:アルミ箔 粘着剤:アクリル系
用途	マフラーの高温部の亀裂・穴の補修に	使用温度範囲	-30~150℃
パッケージ重量	90g	粘着力	5.54N/10mm
引張強度	54.90N/10mm	使用方法	①サンドペーパー等で補修箇所の汚れ、サビを落とします。 ②油分、水分をよくふきとり、補修箇所を完全に覆うように数回巻き付けます。テープの上から針金などで補強すると、より効果的です。

貼り付けるだけでOKです。

耐熱性で高温部分の接着力は抜群

【使用上の注意】

- ・用途以外には使用しないでください。
- ・作業時、手指など切らないよう、保護手袋を着用する。
- ・簡易なジャッキアップでは大変な危険を伴うので、しっかりとしたジャッキスタンドを利用するか、リフトアップしてから使用する。

※150℃以上の高温部にはEA944SE-8をお使いください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.