

品番：EA944SE-8

品名：50mmx 1m アルミテープ(高耐熱)



販売価格	1,870円(税抜) / 2,057円(税込)		
カタログ価格	1,870円(税抜) / 2,057円(税込)		
在庫数	最新在庫: 51 (2025/07/07 02:16現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1503ページ		



項目	内容
品名	超耐熱接着剤
品番	EA944SE-8
材質	シリコン系
厚さ	0.1mm
幅	50mm
長さ	1m
重量	46g
使用温度範囲	-30~310℃
粘着力	7.00N/10mm
引張強度	35.30N/10mm

航空機エンジン用にも採用されている超耐熱粘着剤使用

仕様

メーカー	ソフト99コーポレーション(SOFT99)	型番	09212
サイズ	50mm×1m	厚さ	0.1mm
材質	基材:アルミ箔 粘着剤:シリコン系	用途	マフラーの高温部の亀裂・穴の補修
使用温度範囲	-30~310℃	パッケージ重量	46g
粘着力	7.00N/10mm	引張強度	35.30N/10mm
使用方法	①サンドペーパー等で破損部のサビ、汚れを落とします。 ②油分、水分が残らないようにしっかりふきとります。 ③破損部を完全に覆うように数回巻き付けます。		

310℃の高温にも耐え、航空機エンジン補修用としても採用されている超耐熱粘着剤を使用しています。

【使用上の注意】

- ・用途以外には使用しないでください。
- ・作業時、手指など切らないよう、保護手袋を着用する。
- ・簡易なジャッキアップでは大変な危険を伴うので、しっかりとしたジャッキスタンドを利用するか、リフトアップしてから使用する。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.