

品番：EA944SE-81

品名：50mmx10m 軟質アルミ箔粘着テープ(光沢)



販売価格	860円(税抜) / 946円(税込)		
カタログ価格	860円(税抜) / 946円(税込)		
在庫数	最新在庫: 57 (2026/03/23 05:46現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1453ページ		



品名	規格	単位	在庫
EA944SE-81	50mmx10m	巻	57

流し台など水まわりのすき間シールに

仕様

メーカー	ニトムズ	型番	J3250
幅(mm)	50	長さ(m)	10
厚さ(mm)	0.1	材質	基材:軟質アルミ箔(0.05mm) 粘着剤:アクリル系
用途	流し台など水まわりのすき間シール、金属屋根、外壁などの防水・補修、空調ダクトの補修に	内芯径	76mm(3")
テープ色	シルバー	粘着力	7.9N/10mm
引張強度	23.6N/10mm		

耐水性、耐候性に優れたアルミ素材

凹凸面や曲面にもピッタリフィット

屋外でも使用できます。

屋内外用

代替品

品番	EA944SD-50
----	------------



コメント

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.