

品番 : EA944SG-201

品名 : 50mmx12m 超強力ラインテープ(ステンレス)



販売価格	35,600円(税抜)／39,160円(税込)		
カタログ価格	35,600円(税抜)／39,160円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/08 11:53現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	2366ページ		



リフトの通行にも耐える、極めて強靭なラインテープ

#### 仕様

メーカー	ニトムズ	型番	RR0245
商品名	SUSラインテープ	テープ幅(mm)	50
テープ長(m)	12	テープ厚(mm)	0.4mm
色	白	材質	基材:ステンレスシート、ポリエスチル フィルム 粘着剤:アクリル系 はくり紙:紙
用途	フォークリフトなどが頻繁に通行する倉庫内の区画整理に 倉庫内の安全性確保や5S活動の推進に	粘着力(N/20mm)	17
引張強度(N/20mm)	5424		

ステンレス製の金属シートを採用した、耐久性が高いラインテープ

フォークリフト、カゴ台車、パレットなどの倉庫設備が稼働する、  
従来のラインテープなら短期間で破損してしまうような過酷な環境下の床面の区画表示に最適です

構内の平滑面用です。屋外やザラザラした面には使用できません

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.