

品番：EA944SG-9

品名：310x140x1000mm ラインテープ°デイスパ°ンサー(アルミ製)



販売価格	28,900円(税抜) / 31,790円(税込)		
カタログ価格	28,900円(税抜) / 31,790円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/01 23:10現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2307ページ		



カタログ訂正 25/11/11 適用テープ幅: (誤)100mmまで→(正)48~110mm(No.56,57 1253)

仕様

用途	工場・事務所・施設・店舗などの通路・区間表示作業に	適用テープ	幅:48~110mm 外径:200mmまで 芯内径:76mm(3")
サイズ	310(W)×140(D)×1000(H)mm(最大)	重量	約3.5kg
材質	アルミ		

ハンドル長さを4段階調節可能

後部ローラーでテープをしっかり床に貼り付けできます。

ラインテープを立ったまま一人でまっすぐ貼ることができます。

剥離紙付のラインテープ使用不可

デイスパ°ンサー(EA944SG-9H)を複数用意してテープをセットしておくことで、テープ交換の手間を省けます。

※適用テープは下記のその他関連商品をご覧ください。

代替品

品番	EA944SG-9A
コメント	支柱長さ変更:430⇒526mm



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.