

品番：EA944VB-1

品名：300x0.07mm/10m フッ素含浸ガラスクロス



販売価格	26,000円(税抜)／ 28,600円(税込)		
カタログ価格	26,000円(税抜)／28,600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2024/05/02 14:54現在）		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ			



仕様

幅	300mm	長さ	10m
耐熱温度範囲	260℃		
非接着性を必要とする分野の耐熱離型			
ゴム加硫用セパレータ、コンベアベルト			
ヒートシール用耐熱離型			
食品加工用の非粘着コンベアベルト			
非粘着性			
総厚さ	0.07mm		

代替品

	品番	EA944VB-2
	コメント	300x0.09mm/10m

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

